

## CONDUCTIVIMETRE NEGELE

Les conductivimètres NEGELE sont utilisés pour différentes applications. Ils peuvent être utilisés pour des séparations de phases, pour des mesures de concentration ainsi que pour le contrôle de la qualité d'un produit.

Bien entendu, comme tous produits de la gamme NEGELE, les conductivimètres peuvent être utilisés pour des applications pharmaceutiques, avec un aspect documentaire complet.



### Avantages :

- Extrêmement compact
- Temps de réponse rapide
- Inductif
- Sortie de température analogique
- Protection IP69K
- CIP-/SIP à 140°C / 30 min
- Surface de contact au produit : PEEK
- Conforme à la FDA
- Entrée externe de contrôle pour choisir la plage de mesure avec des coefficients de température
- Compensation de température librement ajustable
- Sonde entièrement fabriquée en acier INOX
- Forte reproductibilité
- Connexions au procédé :
  - TriClamp, raccord laitier, DRD, Varivent, APV, BioControl




### Options / Accessoires :

- Connexion électrique avec M12 plug-in
- Câble pour M12 plug-in
- Longue cellule d'immersion





**Electrical Connection**



**Overview of Deliverable Process Connections** (Basic device and adapters order separately!)

Process Connection	Build-in system EHG (DIN 11850 Reihe 2)	Negele weld-in sleeve	TriClamp	Diary flange (DIN 11851)	DRD (press ring optional deliverable)	Varivent	APV-Inline	BioControl
<b>ilm-2, ilm-3 with Adapter</b>								
<b>Size</b>								
DN25	-	EMS-352	AMC-352/1'-1.5"	AMK-352/25		-	-	-
DN40	EHG-40/1"	EMS-352	AMC-352/1'-1.5"	AMK-352/40		AMV-352/40	AMA-352	AMB-352/50
DN50	EHG-50/1"	EMS-352	AMC-352/2'	AMK-352/50	AMK-352/50	AMV-352/40	AMA-352	and
DN65	EHG-65/1"	EMS-352	AMC-352/3'	AMK-352/65	(only one size)	AMV-352/40	AMA-352	AMB-352/65
DN80	EHG-80/1"	EMS-352	AMC-352/80	AMK-352/80		AMV-352/40	AMA-352	from DN40 up to DN100
DN100	EHG-100/1"	EMS-352	AMC-352/4'	AMK-352/100		AMV-352/100	AMA-352	
Order example:			<b>TriClamp für DN100:</b>	<b>AMC-352 / 4"</b>				